



# SV 9681.206

## Montagehållist

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.206 - Montagehållist för deldörr

För montage i efterhand på deldörrar, med 25 mm hålningsraster för individuell påbyggnad på dörrens baksida, som t.ex. kabelkanaler, slanghållare m.m.



## Features

Art. nr.	SV 9681.206
Produktbeskrivning	För montage i efterhand på deldörrar. Montagehållisterna har 25 mm raster och kan användas för individuella påbyggnader, som t.ex. kabelkanaler och slanghållare på dörrens baksida. Montagehållistens håldiameter: 4,5 mm.
Material	Stålplåt, 1 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	398 mm
Montagekrav	För skåpbredd 1000 mm 1 × 9681.204 och 1 × 9681.206 För skåpbredd 1200 mm 2 × 9681.206
Dimension	Längd: 398 mm
Passar för	Bredd: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Förpackningsenhet	10 st.
Nettovikt	1,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)

## Features

---

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Produktbeskrivning	SV Perforated mounting strip, L: 398 mm, for partial door WH: 600x150-800 mm

## Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring UK
--------------	---------------------------