


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9681.588**

**Takplåt för kabelinföringsfläns**

State: 2025-04-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.588 - Takplåt för kabelinföringsfläns för VX, VX IT

För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp.

## Features

Art. nr.	SV 9681.588
Produktbeskrivning	För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak.
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Number of required cable entry glands	8
Passar för	Bredd: = 800 mm Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6.4
Bruttovikt	6.54
PCF per pack (cradle-to-gate)	24,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177926547
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK