

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.108

Deldörr

State: 2026-06-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.108 - Deldörr för VX

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr. | SV 9682.108 |
| Produktbeskrivning | Lämpliga för VX skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot låsinsats, utförande A. |
| Material | Stålplåt, 2 mm |
| Ytbehandling | Strukturlack |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Deldörr Spröjs Gångjärn Låsdelar Inkl. fastsättningsmaterial |
| Observera: | Öppningsvinkel för deldörrarna max. 130° |
| Lås | Antal lås: 2 |
| Dimension | Bredd: 1.000 mm Höjd: 800 mm |
| Passar för | Bredd: = 1.000 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 54 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 15,04 kg |
| Bruttovikt | 16,04 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 61,1 kg CO2 eq (Cat B) |

Features

| | |
|--------------------------|---|
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeskrivning | VX Partial door, WH: 1000x800 mm, sheet steel |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Explanations | Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---------------------------|