



SV 9682.196 - Deldörr för VX

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.

Features

Art. nr.	SV 9682.196
Produktbeskrivning	Lämpliga för VX skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot låsinsats, utförande A.
Material	Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling	Strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Deldörr Spröjs Gångjärn Låsdelar Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Öppningsvinkel för deldörrarna max. 130°
Lås	Antal lås: 4
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 1.600 mm
Passar för	Bredd: = 800 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	25 kg
Bruttovikt	28 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	106,7 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	VX Partial door, WH: 800x1600 mm sheet steel

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Explanations	Konformitetsförklaring UK