


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.683 Delmontageplåt

State: 2026-05-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.683 - Delmontageplåt för sidogavelmoduler för funktionsutrymme

Med och utan genomföring, för direkt fastsättning på sidogaveln för apparatutrymmet.

Features

Art. nr.	SV 9683.683
Utförande	sluten
Produktbeskrivning	För direkt montage på apparatutrymmets sidogavel för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Skapar ytterligare montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavel kan en inre uppdelning enligt form 1 till 4 göras.
Material	Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial.
För apparatutrymmeshöjd	300 mm
Dimension	Bredd: 702 mm Höjd: 293 mm
Passar för	Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,2 kg
Bruttovikt	4,96 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	19,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613

Features

Produktbeskrivning

SV Partial mounting plate, WH: 702x293 mm, solid, for VX (W: 800 mm)

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring UK