

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.738

Kablageplåt

State: 2026-04-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.738 - Kablageplåt för VX

Kablagesystem för Ri4Power med invändig uppdelning

Features

Art. nr.	SV 9683.738
Produktbeskrivning	
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	1 kablageplåt, 3-delad Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Funktionsrumindelning med instansade perforeringar kan användas för att montera en kabelkanal för vertikal kabeldragning.
Passar för	Bredd: = 1.000 mm = 1.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,74 kg
Bruttovikt	3,12 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	11,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	83024200
ETIM 9	EC002617
ECLASS 8.0	27142423
Produktbeskrivning	SV Wiring trim panel, 3-part, for VX (W: 1000/1200 mm)

Approvals

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring UK