

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9683.783

## Bärram

State: 2026-04-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.783 - Bärram för norminsatsmoduler

Insatser för normapparater (t.ex. automatsäkringar).

## Features

Art. nr.	SV 9683.783
Produktbeskrivning	Insatser för normapparater (t.ex. automatsäkringar). Profilskenorna monteras med två montagevinklar på funktionsutrymmets sidogavel. Täckkåpan monteras med räfflade skruvar på bärramen. I kombination med avskärmningen för apparaturtrymmet, delmontageplåten och sidogavelmodulerna kan en inre uppdelning enligt form 2, 3 eller 4 åstadkommas.
Material	Bärram: Stålblåt, förzinkad, 1,5 mm Övertäckning: Stålblåt, lackerad, 1,5 mm
Leveransens omfattning	Profilskenor 2 montagevinklar 1 täckkåpa med håltagning Inkl. fastsättningsmaterial
För apparaturtrymmeshöjd	300 mm
Passar för	Bredd: = 800 mm
Antal delningsenheter 17,5 mm	2 x 36
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4 kg
Bruttovikt	4,3 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

# Features

---

Produktbeskrivning

SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units,  
WH: 700x295 mm, for VX (W: 800 mm)

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring UK