

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9751.912 Multifunktionsskåp

State: 2026-04-15 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9751.912 - Multifunktionsskåp

Hölje med dubbla väggar för placering utomhus med aluminium av motståndsklass RC2.



Features

Art. nr.	CS 9751.912
Produktbeskrivning	2 dörrars, hölje med dubbla väggar för placering utomhus av aluminium av motståndsklass RC 2. Inkl. kabelrangersockel. Anpassat för installation av kombiskenor 19"/ ETSI samt ett DAC-System (Direct Air Cooling).
Material	Skåp, tak, dörr(ar), bottenplåt: aluminium AlMg3, 2,0 mm Montageplåtar(-or): Aluminium, AlMg3, 3,0 mm Hållarskena: rostfritt stål 1.4016 (AISI 430)
Ytbehandling	Pulverlackerad UV-resistent ren polyester
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Utomhusskåp med dubbla väggar, komplett förmonterat Väderskyddstak med ventilation, anpassat för montering av ett DAC-system (Direct Air Cooling) Dörrstopp med mekaniskt uppställningsstöd (ca. 155°) Komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027 Kabelranger sockel, täckt runtom Plåtflänsar Golvplåt Inkl. 2 montageplåtar Iskruvat mellanstöd
Dimension	Bredd: 1.300 mm Höjd: 1.050 mm Djup: 500 mm

Features

Mått	Totalhöjd: 1.600 mm Höjd på regntak: 130 mm Höjd på sockel: 400 mm
Mått för montageplåt (B x H)	610 mm x 941 mm 548 mm x 941 mm
Antal dörrar	2
Dörröppningsvinkel	ca 155°
Lås	Utförande för lås: 3-punkts låssystem med enkel- och dubbellåscylinder Antal lås: 2 Låsinsats: BJ20027
Plåtfläns	Storlek: 2 Antal: 3
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	115 kg
Bruttovikt	135 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
Produktbeskrivning	CS Multifunktionshölje MFG 12, 2-dörrars, dubbla väggar, BHD 1300 x 1600 x 500 mm