

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.072

Betongsocket

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.072 - Betongsockel för utomhusskåp

Betongsockel för CS Toptec och Basic skåp. Lätt byggsats för enkelt, tidsbesparande montage på uppställningsplatsen.

Features

Art. nr.	CS 9765.072
Produktbeskrivning	Lätt byggsats för enkelt, tidsbesparande montage på uppställningsplatsen. Front-/baksides sockelplåt fastskruvad på insidan och avtagbar för lättare åtkomst vid service.
Material	Lättbetong
Ytbehandling	Obehandlad
Leveransens omfattning	1 grundplatta 2 sidodelar 2 delade sockelplattor Inkl. montagematerial och fastsättningsskruvar för skåpuppbyggnad
Excavation depth	700 mm
Observera:	Leveranstid på begäran
Dimension	Höjd: 965 mm
Passar för	Skåptyp: CS Toptec Bredd: 800 mm Djup: 600 mm
Passar till djup	600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	242 kg
Bruttovikt	265 kg
Tullvarukod	68109100
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Features

Produktbeskrivning

CS betongsockel för utomhuskåp, för skåp BxD: 800 x 600 mm