

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.087

Betongsocket

State: 2026-05-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.087 - Betongsockel för utomhuskåp

Betongsockel för CS Toptec och Basic skåp. Lätt byggsats för enkelt, tidsbesparande montage på uppställningsplatsen.

Features

Art. nr.	CS 9765.087
Produktbeskrivning	Lätt byggsats för enkelt, tidsbesparande montage på uppställningsplatsen. Front-/baksides sockelplåt fastskruvad på insidan och avtagbar för lättare åtkomst vid service.
Material	Lättbetong
Ytbehandling	Obehandlad
Leveransens omfattning	1 grundplatta 2 sidodelar 2 delade sockelplattor Inkl. montage material och fastsättningsskruvar för skåpuppbyggnad
Excavation depth	700 mm
Observera:	Leveranstid på begäran
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Dimension	Höjd: 965 mm
Passar för	Skåptyp: CS modul- och Basic skåp Bredd: = 1.200 mm Djup: = 600 mm
Passar till djup	600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	270,75 kg
Bruttovikt	285 kg
Tullvarukod	68109100
ETIM 9	EC000721

Features

ECLASS 8.0

27182003