


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.150

Skåpbelysning, 48 V DC

State: 2025-12-16 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.150 - Skåpbelysning, 48 V DC med anslutningsledningar

Robust belysning, monteras vertikalt eller horisontellt i ramprofilen genom fjäderklämmor, eller som direkt ljuskälla vid underhåll genom inhakning.

Features

Art. nr.	CS 9765.150
Produktbeskrivning	Robusta lampor. Monteras vertikalt eller horisontellt i ramprofilen genom fjäderklämmor, eller som direkt ljuskälla vid underhåll genom inhakning av en vridbar plasthake. Tåligt lamphus av PMMA (polymetylmetakrylat) kapslingsklass II.
Leveransens omfattning	2 fjäderklämmor Fastsättningsmaterial
Märkeffekt	11 W
Diameter	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
Längd	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
Längd på anslutningskabel	3 m
Anslutningsmöjligheter	Integrerad anslutningskabel med öppet slut
Belysning	Lysrör TC-SEL, 4-pin
Ljusflöde	900 lm
Dimension	Längd: 450 mm
Driftstemperatur	-20 °C...40 °C
Märkspänning	48 V (DC)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 64

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1.03
Bruttovikt	1.05
Tullvarukod	94054990
EAN	4028177493605
ECLASS 8.0	27189241