

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.191 Montageplåt

State: 2026-04-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.191 - Montageplåt för CS New Basic skåp

För påbyggnad av montageplan, justerbara i djupled i 25 mm raster.

Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | CS 9765.191 |
| Produktbeskrivning | För montering av montageplan. Montageplåtarna är justerbara i djupled i 25 mm raster. |
| Material | Aluminium, 3 mm |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Observera: | Vid skåpsbredd 1200 mm är en delvis utbyggnad med en eller två 600 mm breda montageplåtar möjlig. |
| Dimension | Bredd: 1.099 mm Höjd: 1.096 mm |
| Passar för skåptyp | CS modul- och Basic skåp |
| Passar för | Skåptyp: CS modul- och Basic skåp Bredd: = 1.200 mm Höjd: = 1.200 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 12,799 kg |
| Bruttovikt | 14 kg |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |
| Produktbeskrivning | CS Montageplåtar för CS New Basic skåp, BH: 1200x1200 mm |