


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9776.500

Kylaggregat utomhus

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9776.500 - Kylaggregat utomhus för CS Toptec

Effektiv kyleffekt/värme 1400 W/400 W, temperaturreglering via e-Comfortcontroller. Infästning vid CS Toptec på tre platser: påbyggnad, delinbyggnad och fullständig inbyggnad.

Features

Art. nr.	CS 9776.500
Produktbeskrivning	Temperaturreglering med e-Comfort controller. Kylaggregatet kan monteras på apparatskåpet i tre montagepositioner (påbyggnad, delinbyggnad och komplett inbyggnad).
Fördelar	Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Aluminium
Ytbehandling	Pulverlackerad Ren polyester
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsklart (kontaktdon) Montageram för universell infästning vid utomhusskåp för påbyggnad, delinbyggnad och fullständig inbyggnad
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 55
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1.000 W Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1.150 W Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 650 W Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 700 W
Heater output	400 W
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 24 A Vid 60 Hz: 22 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp vid 50 Hz: 600 m ³ /h Ytterkretslopp vid 60 Hz: 625 m ³ /h Innerkretslopp vid 50 Hz: 600 m ³ /h Innerkretslopp vid 60 Hz: 625 m ³ /h

Features

Märkström max.	Vid 50 Hz: 5 A Vid 60 Hz: 5 A
Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	-33 °C...55 °C
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R134a mängd: 0,45 kg
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 640 W Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 760 W Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 780 W Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 920 W
Tillåtet driftstryck (p max.)	28 bar
Dimension	Bredd: 500 mm Höjd: 1.000 mm Djup: 150 mm
Aggregatmått inkl. tätningsram och designhuv	Bredd: 550 mm Höjd: 1.050 mm Djup: 285 mm
Passar för	Skåptyp: CS Toptec Bredd: ≥ 800 mm Djup: ≥ 1.200 mm
Inbyggnadstyp	Universell inbyggnad (påbyggnad, delinbyggnad och komplett inbyggnad)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	42 kg
Bruttovikt	45 kg
Tullvarukod	84158200
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring