

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9781.280

## Sidogavel, fastskruvningsbar

State: 2026-03-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9781.280 - Sidogavel, fastskruvningsbar för CS Toptec, ihopbyggbart

Dubbelväggig, fastskruvningsbar sidogavel, inkl. taksidodelar.

## Features

Art. nr.	CS 9781.280
Material	Aluminium AlMg3
Ytbehandling	Pulverlackerad UV-resistent ren polyester
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Sidogavlar Taksidodelar Inkl. jordnings- och fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: CS Toptec, ihopbyggbart Höjd: = 2.000 mm Djup: = 800 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	63 kg
Bruttovikt	65 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

# Features

---

Produktbeskrivning

CS sidogavel, dubbelväggig, för HD: 2000 x 800 mm, aluminium  
AlMg3