

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9781.666

## CS Toptec, ihopbyggbart

State: 2026-05-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9781.666 - CS Toptec, ihopbyggbart

Ihopbyggbart, dubbelväggigt utomhusskåp med 100 mm sockel, dörr, bakstycke och sömlöst ihopbyggbart väderskyddstak. Hela skåpramen är tillgänglig för effektiv och flexibel inredning.



## Features

Art. nr.	CS 9781.666
Utförande	för ihopbyggnad Utan utskärning
Material	Skåpsram: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Platta delar och sockelplåtar: Aluminium, AlMg3 Regntak: Aluminium
Ytbehandling	Pulverlackerad UV-resistent ren polyester
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Ihopbyggbart, dubbelväggigt utomhusskåp Skåpsram med 25 mm systemhållning i tak- och bottenramen samt vertikalfiler med 2 fastsättningsnivåer Dörr på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027 Bakstycke Regntak Sockel med fastskruvade plåtflansar och täckplåtar fram och bak Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd

# Features

Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 600 mm
Mått	Totalhöjd: 1.745 mm Höjd på regntak: 45 mm Höjd på sockel: 100 mm
Antal dörrar	1
Lås	Utförande för lås: 4-punktslås Antal lås: 1 Låsinsats: BJ20027
Plåtfläns	Storlek: 2 Antal: 2
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK-kod	IK10
Observera:	Alla platta delar är dubbla och jordade (yttervägg mot innervägg) För att bygga ett enkelskåp krävs sidogavlarna för CS Toptec, ihopbyggbart
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	55 kg
Bruttovikt	65 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	CS Toptec, ihopbyggbart, BHD: 600 × 1600 × 600 mm

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring