

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9781.888

CS Toptec, ihopbyggbart

State: 2026-04-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9781.888 - CS Toptec, ihopbyggbart

Ihopbyggbart, dubbelväggigt utomhusskåp med 100 mm sockel, dörr, bakstycke och sömlöst ihopbyggbart väderskyddstak. Hela skåpramen är tillgänglig för effektiv och flexibel inredning.



Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | CS 9781.888 |
| Utförande | för ihopbyggnad Utan utskärning |
| Material | Skåpsram: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Platta delar och sockelplåtar: Aluminium, AlMg3 Regntak: Aluminium |
| Ytbehandling | Pulverlackerad UV-resistent ren polyester |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Ihopbyggbart, dubbelväggigt utomhusskåp Skåpsram med 25 mm systemhålning i tak- och bottenramen samt vertikalfiler med 2 fastsättningsnivåer Dörr på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027 Bakstycke Regntak Sockel med fastskruvade plåtflansar och täckplåtar fram och bak Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dimension | Bredd: 800 mm Höjd: 1.800 mm Djup: 800 mm |
| Mått | Totalhöjd: 1.945 mm Höjd på regntak: 45 mm Höjd på sockel: 100 mm |
| Antal dörrar | 1 |
| Lås | Utförande för lås: 4-punktslås Antal lås: 1 Låsinsats: BJ20027 |
| Plåtfläns | Storlek: 2 Antal: 2 |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| IK-kod | IK10 |
| Observera: | Alla platta delar är dubbla och jordade (yttervägg mot innervägg) För att bygga ett enkelskåp krävs sidogavlarna för CS Toptec, ihopbyggbart |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 81,5 kg |
| Bruttovikt | 91,5 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | CS Toptec, ihopbyggbart, BHD: 800 × 1800 × 800 mm |

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring