

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9782.868

CS Toptec, ihopbyggbart

State: 2026-05-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9782.868 - CS Toptec, ihopbyggbart

Ihopbyggbart, dubbelväggigt utomhuskåp med 100 mm sockel, dörr, bakstycke och sömlöst ihopbyggbart väderskyddstak. Hela skåpramen är tillgänglig för effektiv och flexibel inredning. Skåpet är förberett för installation av ett väggmonterat kylaggregat Blue e+ Outdoor.



Features

Art. nr.	CS 9782.868
Utförande	för ihopbyggnad Med öppning för klimataggregat för utomhusbruk 1,5 kW
Material	Skåpsram: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Platta delar och sockelplåtar: Aluminium, AlMg3 Regntak: Aluminium
Ytbehandling	Pulverlackerad UV-resistent ren polyester
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Ihopbyggbart, dubbelväggigt utomhuskåp Skåpsram med 25 mm systemhållning i tak- och bottenramen samt vertikallprofiler med 2 fastsättningsnivåer Dörr på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027 Bakstycke Regntak Sockel med fastskruvade plåtflänsar och täckplåtar fram och bak

Features

Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 800 mm
Mått	Totalhöjd: 1.745 mm Höjd på regntak: 45 mm Höjd på sockel: 100 mm
Antal dörrar	1
Lås	Utförande för lås: 3-punktslås Antal lås: 1 Låsinsats: BJ20027
Plåtfläns	Storlek: 2 Antal: 2
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK-kod	IK10
Observera:	Alla platta delar är dubbla och jordade (yttervägg mot innervägg) För att bygga ett enkelskåp krävs sidogavlarna för CS Toptec, ihopbyggbart
Anmärkning om art. nr.	En klimatanläggning eller en adapterplåt behövs för att stänga igen utbrottet
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	75 kg
Bruttovikt	75,5 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	CS Toptec, ihopbyggbart, BHD: 800 × 1600 × 800 mm med öppning för klimataggregat för utomhusbruk 1,5 kW

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring