

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.520

Basicskåp för utomhusbruk

State: 2026-04-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.520 - Basicskåp för utomhusbruk

Skåpsystem med enkel vägg, med en dörr och med två dörrar. Klart att använda för alla ändamål med passiv inre utbyggnad eller lägre förlusteffekt utomhus. Takkoncept med omlöpande ventilationsslitsar



Features

Art. nr.	CS 9783.520
Produktbeskrivning	Utomhusskåp, med 100 mm transportsockel och skyddande regntak på alla sidor.
Material	Aluminium AlMg3
Ytbehandling	Pulverlackerad UV-resistent ren polyester
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Utomhusskåp med enkelvägg, komplett förmonterat Grundstomme med bottenplåt, 3-delad 25 mm systemhålning i taket, golvet, framtill och i skåpdjupet Dörr(ar) på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027 Transportsockel med fastskruvade täckplåtar fram och bak Regntak
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 1.200 mm Djup: 400 mm

Features

Mått	Totalhöjd: 1.355 mm Bredd på regntak: 850 mm Höjd på regntak: 55 mm Djup på regntak: 450 mm Inre bredd: 712 mm Inre höjd: 1.112 mm Inre djup: 349 mm Höjd på sockel: 100 mm
------	--

Typklassning motsvarande UL 50E	Type 3R
---------------------------------	---------

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
-------------------------------------	-------

IK-kod	IK10
--------	------

Grundmaterial	Aluminium
---------------	-----------

Förpackningsenhet	1 st.
-------------------	-------

Nettovikt	46 kg
-----------	-------

Bruttovikt	48 kg
------------	-------

Tullvarukod	94032080
-------------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------
