

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.610

## Basicskåp för utomhusbruk

State: 2026-05-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.610 - Basicskåp för utomhusbruk

Skåpsystem med enkel vägg, med en dörr och med två dörrar. Klart att använda för alla ändamål med passiv inre utbyggnad eller lägre förlusteffekt utomhus. Takkoncept med omlöpande ventilationsslitsar



## Features

Art. nr.	CS 9783.610
Produktbeskrivning	Utomhusskåp, med 100 mm transportsockel och skyddande regntak på alla sidor.
Material	Aluminium AlMg3
Ytbehandling	Pulverlackerad UV-resistent ren polyester
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Utomhusskåp med enkelvägg, komplett förmonterat Grundstomme med bottenplåt, 3-delad 25 mm systemhålning i taket, golvet, framtill och i skåpdjupet Dörr(ar) på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027 Transportsockel med fastskruvade täckplåtar fram och bak Regntak
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 1.200 mm Djup: 500 mm

# Features

Mått	Totalhöjd: 1.355 mm Bredd på regntak: 850 mm Höjd på regntak: 55 mm Djup på regntak: 550 mm Inre bredd: 712 mm Inre höjd: 1.112 mm Inre djup: 449 mm Höjd på sockel: 100 mm
Antal dörrar	1
Typklassning motsvarande UL 50E	Type 3R
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
IK-kod	IK10
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	34 kg
Bruttovikt	36,15 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	Basicskåp för utomhusbruk, BxHxD: 800 x 1200 x 500 mm, aluminium, med 100 mm transportsockel och regntak, 1 dörr på framsidan

# Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring