

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.540

Basicskåp för utomhusbruk

State: 2026-05-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.540 - Basicskåp för utomhusbruk

Skåpsystem med enkel vägg, med en dörr och med två dörrar. Klart att använda för alla ändamål med passiv inre utbyggnad eller lägre förlusteffekt utomhus. Takkoncept med omlöpande ventilationsslitsar



Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | CS 9784.540 |
| Produktbeskrivning | Utomhusskåp, med 100 mm transportsockel och skyddande regntak på alla sidor. |
| Material | Aluminium AlMg3 |
| Ytbehandling | Pulverlackerad UV-resistent ren polyester |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Utomhusskåp med enkelvägg, komplett förmonterat Grundstomme med bottenplåt, 3-delad 25 mm systemhålning i taket, golvet, framtill och i skåpdjupet Dörr(ar) på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027 Transportsockel med fastskruvade täckplåtar fram och bak Regntak |
| Dimension | Bredd: 1.200 mm Höjd: 1.200 mm Djup: 500 mm |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Mått | Totalhöjd: 1.355 mm Bredd på regntak: 1.250 mm Höjd på regntak: 55 mm Djup på regntak: 550 mm Inre bredd: 1.112 mm Inre höjd: 1.112 mm Inre djup: 449 mm Höjd på sockel: 100 mm |
| Design Centre bar | Med avtagbart mellanstöd, 2 låsbara dörrar |
| Antal dörrar | 2 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Type 3R |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| IK-kod | IK10 |
| Observera: | Skåp med bredden 1200 mm har två 600 mm breda montagefält |
| Grundmaterial | Aluminium |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 66 kg |
| Bruttovikt | 71 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | Basicskåp för utomhusbruk, BxHxD: 1200 x 1200 x 500 mm, aluminium, med 100 mm transportsockel och regntak, dubbeldörr på framsidan |

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring