

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.640

Basicskåp för utomhusbruk

State: 2026-03-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.640 - Basicskåp för utomhusbruk

Skåpsystem med enkel vägg, med en dörr och med två dörrar. Klart att använda för alla ändamål med passiv inre utbyggnad eller lägre förlusteffekt utomhus. Takkoncept med omlöpande ventilationsslitsar



Features

Art. nr.	CS 9784.640
Utförande	Skåp med bredden 1200 mm har två 600 mm breda montagefält
Produktbeskrivning	Utomhusskåp, med 100 mm transportsockel och skyddande regntak på alla sidor.
Material	Aluminium AlMg3
Ytbehandling	Pulverlackerad UV-resistent ren polyester
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Utomhusskåp med enkelvägg, komplett förmonterat Grundstomme med bottenplåt, 3-delad 25 mm systemhållning i taket, golvet, framtill och i skåpdjupet Dörr(ar) på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027 Transportsockel med fastskruvade täckplåtar fram och bak Regntak
Dimension	Bredd: 1.200 mm Höjd: 1.200 mm Djup: 500 mm

Features

Mått	Totalhöjd: 1.355 mm Bredd på regntak: 1.250 mm Höjd på regntak: 55 mm Djup på regntak: 550 mm Inre bredd: 512 mm Inre höjd: 1.112 mm Inre djup: 449 mm Höjd på sockel: 100 mm
Design Centre bar	Utan mellanstöd, överlappande dörrar
Typklassning motsvarande UL 50E	Type 3R
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
IK-kod	IK10
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	52 kg
Bruttovikt	53 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------