

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.015

Väggskåp för utomhusbruk

State: 2026-05-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.015 - Väggskap för utomhusbruk

Utomhusskåp för vägg- eller mastfastsättning. Skåp-i-skåp-koncept, ytterskåpet med håltagning nedtill och ventilationshål på bakstycket och sidogavlarna.



Features

Art. nr.	CS 9791.015
Produktbeskrivning	Utomhusskåp för vägg- eller mastfastsättning. Skåp-i-skåp-koncept, ytterskåpet med håltagning nedtill och ventilationshål på bakstycket och sidogavlarna
Material	Skåp och montageplatta: Aluminium AlMg3 Dörr till innerskåp: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Ytbehandling	Skåp: pulverlackerat, UV-resistent, ren polyester
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Utomhusskåp med dubbla väggar, komplett förmonterat Innerskåp med montageplåt, flänsplåt och säkerhetslås Montagevinkel för invändig apparatskåpstermostat eller hygrostat Ytterskåp med designhuv och säkerhetslås 3524 E 2 C-profilskenor på bakstycket
Dimension	Bredd: 370 mm Höjd: 522 mm Djup: 210 mm
Inre mått	Inre bredd: 280 mm Inre höjd: 380 mm Inre djup: 145 mm

Features

Mått för montageplåt (B × H)	270 mm x 380 mm
Innerskåp	Bredd: 300 mm Höjd: 400 mm Djup: 170 mm
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Observera:	Leveranstid på begäran
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	8,048 kg
Bruttovikt	8,472 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	CS Väggskåp, BHD: 370x522x210 mm aluminium, med montageplåt, Skåp-i-skåp-koncept

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---