

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.035

Väggskåp för utomhusbruk

State: 2026-06-01 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.035 - Väggskap för utomhusbruk

Utomhusskåp för vägg- eller mastfastsättning. Skåp-i-skåp-koncept, ytterskåpet med håltagning nedtill och ventilationshål på bakstycket och sidogavlarna.



Features

Art. nr.	CS 9791.035
Produktbeskrivning	Utomhusskåp för vägg- eller mastfastsättning. Skåp-i-skåp-koncept, ytterskåpet med håltagning nedtill och ventilationshål på bakstycket och sidogavlarna
Material	Skåp och montageplatta: Aluminium AlMg3 Dörr till innerskåp: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Ytbehandling	Skåp: pulverlackerat, UV-resistent, ren polyester
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Utomhusskåp med dubbla väggar, komplett förmonterat Innerskåp med montageplåt, flänsplåt och säkerhetslås Montagevinkel för invändig apparatskåpstermostat eller hygrostat Ytterskåp med designhuv och säkerhetslås 3524 E 2 C-profilskenor på bakstycket
Dimension	Bredd: 530 mm Höjd: 700 mm Djup: 265 mm
Inre mått	Inre bredd: 440 mm Inre höjd: 545 mm Inre djup: 195 mm

Features

Mått för montageplåt (B × H)	430 mm x 535 mm
Innerskåp	Bredd: 460 mm Höjd: 565 mm Djup: 220 mm
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Observera:	Leveranstid på begäran
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	16,625 kg
Bruttovikt	17,5 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	CS Väggskåp, BHD: 530x700x265 mm aluminium, med montageplåt, Skåp-i-skåp-koncept

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---