



AE 1033.500 - Kompaktna ohišja AE

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base

Features

Št. Modela	AE 1033.500
Material	Ohišje: jeklena pločevina Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Montažna plošča: pocinkana
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje z vrati na tečajih, popolnoma zaprto Plošča(e) z uvodnicami v podnožju ohišja Montažna plošča Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Razred zaščite NEMA	NEMA 4
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
IK koda	IK08
Mere	Širina: 300 mm Višina: 300 mm Globina: 210 mm
Debelina materiala - vrata	1,5 mm
Debelina materiala - ohišje	1,38 mm
Debelina materiala montažne plošče	2 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	254 mm x 275 mm
Število vrat	1
Zamenljiv tečaj vrat	Yes
Število ključavnic	1

Features

Zaklepanje	Različica ključavnice: Ključavnica Število ključavnic: 1 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Plošča za kableske uvodnice	Količina: 1
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	6,533 kg
Bruto teža	6,878 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	AE Compact enclosure, WHD: 300x300x210 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, with one cam lock

Approvals

Approvals	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK