

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1469.500

Plastična ohišja KS

State: 25.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1469.500 - Plastična ohišja KS

Wall-mounted enclosure with door of of fibre-glass reinforced, non-saturated polyester, with mounting plate. Optionally with or without glazed door. Protection category IP 56 or IP 66. Infinite mounting plate depth adjustment, thanks to multiple mounting levels in the enclosure. Flexible interior door configuration using press-fitted mounting bosses in the door. High stability thanks to use of fibre-glass reinforced plastic.



Features

| | |
|---------------------|---|
| Št. Modela | KS 1469.500 |
| Zasnova | Z nadzornim oknom |
| Material | Ohišje in vrata: Nenasičen poliester, ojačan s steklenimi vlakni Vrata: penasto PU tesnilo po celotnem obodu Montažna plošča: jeklena pločevina Nadzorno okno: akrilno steklo, 3,0 mm z gumijastim vpenjalnim profilom po celotnem obodu |
| Površinska obdelava | Ohišje in vrata: neobdelana barvana plastika Montažna plošča: pocinkana |
| Barva | Podobno RAL 7035 |
| Obseg dobave | Ohišje z vrati na tečajih, popolnoma zaprto, 3 mm dvojna ključavnica Montažna plošča Dvojno tesnilo na zgornjem in spodnjem robu vrat kot integrirana zaščitna letev pred dežjem Stransko vtisnjeni C profili za brezstopenjsko nastavitve globine montažne plošče Nadzorno okno v vratih |

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Opomba | Dolgotrajna izpostavljenost UV sevanju (sončni svetlobi) v kombinaciji z vetrom in dežjem lahko povzroči vizualno poslabšanje površine. To ne vpliva na zaščito vgrajenih električnih komponent. Če ohišij ni mogoče zaščititi pred UV sevanjem, priporočamo, da jih premažete s PUR lakom. Dovoljena temperatura okolice: od -30 °C do +75 °C. |
| Razred zaščite NEMA | NEMA 12 |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 56 |
| IK koda | IK08 |
| Mere | Širina: 600 mm Višina: 800 mm Globina: 300 mm |
| Debelina materiala montažne plošče | 3 mm |
| Mere montažne plošče (Š x V) | 517 mm x 750 mm |
| Število vrat | 1 |
| Zamenljiv tečaj vrat | Yes |
| Zaklepanje | Različica ključavnice: 3-točkovni sistem zaklepanja Število ključavnic: 1 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek |
| With viewing window | Yes |
| Osnovni material | Plastic |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 24,835 kg |
| Bruto teža | 26,142 kg |
| Carinska tarifna številka | 94037000 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis izdelka | KS Plastic enclosure, WHD: 600x800x300 mm, Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, with door, viewing window |

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
TÜV

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK