

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1587.000

Električna omarica KX

State: 24.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1587.000 - Električna omarica KX Nerjavno jeklo

E-Box KX iz nerjavnega jekla omogoča izjemno enostavno montažo in prilagodljivost pri izbiri sistemov zaklepanja. Standardno dobavljeni 180° tečaji omogočajo odličen dostop do notranjosti ohišja.



Features

Št. Modela	KX 1587.000
Material	Ohišje: nerjavno jeklo Vrata: nerjavno jeklo, penasto PU tesnilo po celotnem obodu Montažna plošča: jeklena pločevina Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava	Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 180 Montažna plošča: pocinkana
Obseg dobave	Montažna plošča Ključavnica z dvojnimi 3 mm vložki
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Tipna ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Mere	Širina: 200 mm Višina: 300 mm Globina: 155 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	175 mm x 285 mm
Debelina materiala - ohišje	1,25 mm

Features

Debelina materiala - vrata	1,25 mm
Zaklepanje	Število ključavnic: 1
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,8 kg
Bruto teža	4,05 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	13,5
Carinska tarifna številka	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	KX E-Box, WHD: 200x300x155 mm, stainless steel 1.4301, with mounting plate, single-door, with cam lock

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity PCF-declaration