

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1671.600

Priključna omarica HD

State: 20.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1671.600 - Priključna omarica HD

Ohišja, prilagojena zahtevam industrije hrane in pijače. Silikonsko tesnilo brez zračnosti med ohišjem in pokrovom. Higijenska šesterokotna ročica za hitro odpiranje.



Features

Št. Modela	HD 1671.600
Zasnova	Hygienic Design ohišje
Opis izdelka	Naklon ohišja 3° naprej
Material	Ohišje in pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) 1.5 mm Montažni nosilec: jeklena pločevina, kromirano, 2,0 mm Zatesnitveni vijak: nerjavno jeklo Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Površinska obdelava	Ohišje in pokrov: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Obseg dobave	Popolnoma zaprto ohišje Pokrov Montažni nosilec (predsestavljeno) Tesnilo in zatesnitveni vijak (priložena)
Mere	Širina spredaj: 150 mm Širina (zadaj): 177 mm Višina, spredaj: 150 mm Višina zadaj: 177 mm Globina: 120 mm

Features

IK koda	IK08
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,906 kg
Bruto teža	2,06 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	9,5
Carinska tarifna številka	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	HD Terminal box, WHD: 150x150x120 mm, Stainless steel 1.4301, with cover and silicone seal

Approvals

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK

PCF-declaration