

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1675.600

Priključna omarica HD

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1675.600 - Priključna omarica HD

Ohišja, prilagojena zahtevam industrije hrane in pijače. Silikonsko tesnilo brez zračnosti med ohišjem in pokrovom. Higijenska šesterokotna ročica za hitro odpiranje.



Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | HD 1675.600 |
| Zasnova | Hygienic Design ohišje |
| Opis izdelka | Naklon ohišja 3° naprej |
| Material | Ohišje in pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) 1.5 mm Montažni nosilec: jeklena pločevina, kromirano, 2,0 mm Zatesnitveni vijak: nerjavno jeklo Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600 |
| Površinska obdelava | Ohišje in pokrov: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010) |
| Obseg dobave | Popolnoma zaprto ohišje Pokrov Montažni nosilec (predsestavljeno) Tesnilo in zatesnitveni vijak (priložena) |
| Mere | Širina spredaj: 400 mm Širina (zadaj): 427 mm Višina, spredaj: 200 mm Višina zadaj: 227 mm Globina: 120 mm |

Features

| | |
|-----------------------------------|--|
| IK koda | IK08 |
| Osnovni material | Stainless steel 1.4301 (AISI 304) |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Tipaska ocena po UL 50E | Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 4,631 kg |
| Bruto teža | 4,72 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 17,02 |
| Carinska tarifna številka | 84879090 |
| ETIM 9 | EC002713 |
| ETIM 8 | EC002713 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis izdelka | HD Terminal box, WHD: 400x200x120 mm, Stainless steel 1.4301, with cover and silicone seal |

Approvals

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK

PCF-declaration