

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1675.600

## Priključna omarica HD

State: 7.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1675.600 - Priključna omarica HD

Ohišja, prilagojena zahtevam industrije hrane in pijače. Silikonsko tesnilo brez zračnosti med ohišjem in pokrovom. Higijenska šesterokotna ročica za hitro odpiranje.



## Features

Št. Modela	HD 1675.600
Zasnova	Hygienic Design ohišje
Opis izdelka	Naklon ohišja 3° naprej
Material	Ohišje in pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) 1.5 mm Montažni nosilec: jeklena pločevina, kromirano, 2,0 mm Zatesnitveni vijak: nerjavno jeklo Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Površinska obdelava	Ohišje in pokrov: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Obseg dobave	Popolnoma zaprto ohišje Pokrov Montažni nosilec (predsestavljjen) Tesnilo in zatesnitveni vijak (priložena)
Mere	Širina spredaj: 400 mm Širina (zadaj): 427 mm Višina, spredaj: 200 mm Višina zadaj: 227 mm Globina: 120 mm

# Features

IK koda	IK08
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4,631 kg
Bruto teža	4,72 kg
Carinska tarifna številka	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	HD Terminal box, WHD: 400x200x120 mm, Stainless steel 1.4301, with cover and silicone seal

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK

PCF-declaration