

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1683.630 Stikalno ohišje HD

State: 5.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1683.630 - Stikalno ohišje HD

Ohišja z izrezi za stikala, prilagojena zahtevam industrije hrane in pijače. Silikonsko tesnilo brez zračnosti med ohišjem in pokrovom. Higienska šesterokotna ročica za hitro odpiranje.



Features

Št. Modela	HD 1683.630
Zasnova	Hygienic Design ohišje
Opis izdelka	Naklon ohišja 3° naprej
Material	Ohišje in pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) 1.5 mm Zatesnitveni vijak: nerjavno jeklo Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Površinska obdelava	Ohišje in pokrov: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Obseg dobave	Popolnoma zaprto ohišje Pokrov z izrezom za stikalo Tesnilo in zatesnitveni vijak (priložena)
Mere	Širina spredaj: 100 mm Širina (zadaj): 122 mm Višina, spredaj: 220 mm Višina zadaj: 242 mm Globina: 90 mm
Mere vzorca	60 mm
Izrezi (količina x premer)	3 x 30,5 mm

Features

IK koda	IK08
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Zaklepanje	Različica ključavnice: Higijenski šestkotni pritrdilni element s hitro sprostivjo Število ključavnic: 4
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,61 kg
Bruto teža	1,667 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	7,39
Carinska tarifna številka	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	HD switch housing, WxHxD: 100x220x9 mm, stainless steel 1.4301, 3 switch cut-outs, Ø 30.5 mm

Approvals

Explanations

Declaration of conformity
PCF-declaration