


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2094.400

Vstavljliva kabelska uvodnica, 482,6
mm (19")

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2094.400 - Vstavljiva kabelska uvodnica, 482,6 mm (19")

Sestavljen je iz raztezne matice, ki se vstavi v kvadratno pritrdilno luknjo na sprednji strani in nato pritrdi z montažnim vijakom.



Features

Št. Modela	DK 2094.400
Zasnova	Velikost montažne luknje 9,5 x 9,5 mm
Opis izdelka	Pritrditev je sestavljena iz matice, ki jo enostavno vstavite v kvadratno pritrdilno luknjo s sprednje strani in jo nato pritrdite z vijakom. Ko je vijak zategnjen, se kletka razširi in s tem pritrdi komponente, ki jih je treba namestiti. Območje vpenjanja: 1,2–4,5 mm. Glava vijaka Torx, velikost nastavka T30.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Vijaki z okroglo glavo Razširitvene matice Plastične podložke
Mere	Navoj: M6 Dolžina navoja: 16 mm

Features

Paketi	50 pc(s).
Neto teža	0,3 kg
Bruto teža	0,38 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73181900
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Opis izdelka	DK Slot-in cable gland, 482.6 mm (19"), M6, L: 16 mm