

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2252.605

Stenska ohišja EL, 3-delna

State: 27.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2252.605 - Stenska ohišja EL, 3-delna z montažno ploščo in montažnimi kotniki, statična namestitvev

3-delno predsestavljeno stensko ohišje: trdna plošča z uvodnicami zgoraj in spodaj, priložena montažna plošča. Razred zaščite IP 55.

Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | EL 2252.605 |
| Zasnova | IT stenska ohišja z montažno ploščo in montažnimi kotniki, statična namestitvev |
| Opis izdelka | Stensko ohišje z optimalno dostopnostjo zaradi nihajnega okvirja. |
| Material | Stena in tečajji: jeklena pločevina, 1,5 mm Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm |
| Površinska obdelava | Prašno barvano |
| General colour | RAL 7035 |
| Barva | Stena in tečajji: RAL 7035 Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey) |
| Obseg dobave | Stenski del z zaprto ploščo za pritrditev, zgornjo in spodnjo, ter montažno ploščo (dobavljeno ločeno). Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju ter dvema montažnima kotnikoma 482,6 mm (19"), spredaj, statična namestitvev Okrasna steklena vrata 1 dvojni komplet ključev št. 5 Mini udoben ročaj za ključavnice Ključavnica 3524 E |
| Enote | 12 U |
| Mere | Širina: 600 mm Višina: 612 mm Globina: 373 mm |
| Globina namestitve | 320 mm |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Odmiki | Širina odmika: 502 mm Višina odmika: 549 mm |
| Globinski tečajni del | 216 mm |
| Mere montažne plošče (Š x V) | 485 mm x 565 mm |
| Globina stenskega odseka | 135 mm |
| IK koda | IK08 |
| Nosilnost tečajnega dela (statična) | 600 N |
| Osnovni material | Sheet steel |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 55 |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 34,2 kg |
| Bruto teža | 36 kg |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Opis izdelka | EL Wall-mounted enclosures, 3-part, 12 U, WHD: 600x612x373 mm, Protection category: IP 55, Designer glazed door |

Approvals

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Approvals | Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|-----------|---------------------------------------|