

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 2252.605

## Stenska ohišja EL, 3-delna

State: 14.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2252.605 - Stenska ohišja EL, 3-delna z montažno ploščo in montažnimi kotniki, statična namestitvev

3-delno predsestavljeno stensko ohišje: trdna plošča z uvodnicami zgoraj in spodaj, priložena montažna plošča. Razred zaščite IP 55.

## Features

|                     |  |
|---------------------|--|
| Št. Modela          | EL 2252.605  |
| Zasnova             | IT stenska ohišja<br>z montažno ploščo in montažnimi kotniki, statična namestitvev   |
| Opis izdelka        | Stensko ohišje z optimalno dostopnostjo zaradi nihajnega okvirja.  |
| Material            | Stena in tečajji: jeklena pločevina, 1,5 mm<br>Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm   |
| Površinska obdelava | Prašno barvano   |
| General colour      | RAL 7035   |
| Barva               | Stena in tečajji: RAL 7035<br>Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey)   |
| Obseg dobave        | Stenski del z zaprto ploščo za pritrditev, zgornjo in spodnjo, ter<br>montažno ploščo (dobavljeno ločeno).<br>Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju<br>ter dvema montažnima kotnikoma 482,6 mm (19"), spredaj, statična<br>namestitvev<br>Okrasna steklena vrata<br>1 dvojni komplet ključev št. 5<br>Mini udoben ročaj za ključavnice<br>Ključavnica 3524 E |
| Enote               | 12 U   |
| Mere                | Širina: 600 mm<br>Višina: 612 mm<br>Globina: 373 mm  |
| Globina namestitve  | 320 mm   |

# Features

---

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Odmiki                              | Širina odmika: 502 mm<br>Višina odmika: 549 mm   |
| Globinski tečajni del               | 216 mm   |
| Mere montažne plošče (Š x V)        | 485 mm x 565 mm  |
| Globina stenskega odseka            | 135 mm   |
| IK koda                             | IK08   |
| Nosilnost tečajnega dela (statična) | 600 N  |
| Osnovni material                    | Sheet steel  |
| Razred zaščite po IEC 60 529        | IP 55  |
| Paketi                              | 1 pc(s).   |
| Neto teža                           | 34,2 kg  |
| Bruto teža                          | 36 kg  |
| Carinska tarifna številka           | 94032080   |
| ETIM 9                              | EC002500   |
| ETIM 8                              | EC002500   |
| ECLASS 8.0                          | 27180208   |
| Opis izdelka                        | EL Wall-mounted enclosures, 3-part, 12 U, WHD: 600x612x373 mm,<br>Protection category: IP 55, Designer glazed door |

# Approvals

---

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Approvals | Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
|-----------|---------------------------------------|