

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2255.605

Stenska ohišja EL, 3-delna

State: 27.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2255.605 - Stenska ohišja EL, 3-delna z montažno ploščo in montažnimi kotniki, statična namestitvev

3-delno predsestavljeno stensko ohišje: trdna plošča z uvodnicami zgoraj in spodaj, priložena montažna plošča. Razred zaščite IP 55.

Features

Št. Modela	EL 2255.605
Zasnova	IT stenska ohišja z montažno ploščo in montažnimi kotniki, statična namestitvev
Opis izdelka	Stensko ohišje z optimalno dostopnostjo zaradi nihajnega okvirja.
Material	Stena in tečajji: jeklena pločevina, 1,5 mm Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava	Prašno barvano
General colour	RAL 7035
Barva	Stena in tečajji: RAL 7035 Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey)
Obseg dobave	Stenski del z zaprto ploščo za pritrditev, zgornjo in spodnjo, ter montažno ploščo (dobavljeno ločeno). Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju ter dvema montažnima kotnikoma 482,6 mm (19"), spredaj, statična namestitvev Okrasna steklena vrata 1 dvojni komplet ključev št. 5 Mini udoben ročaj za ključavnice Ključavnica 3524 E
Enote	15 U
Mere	Širina: 600 mm Višina: 746 mm Globina: 373 mm
Globina namestitve	320 mm

Features

Odmiki	Širina odmika: 502 mm Višina odmika: 683 mm
Globinski tečajni del	216 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	485 mm x 699 mm
Globina stenskega odseka	135 mm
IK koda	IK08
Nosilnost tečajnega dela (statična)	750 N
Osnovni material	Sheet steel
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	39,901 kg
Bruto teža	42 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Opis izdelka	EL Wall-mounted enclosures, 3-part, 15 U, WHD: 600x746x373 mm, Protection category: IP 55, Designer glazed door

Approvals

Approvals	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	---------------------------------------