

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.540

AX stensko ohišje, 3-delno

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2261.540 - AX stensko ohišje, 3-delno

Koncept dobave tridelnih stenskih ohišij AX zmanjšuje kompleksnost in povečuje fleksibilnost. Z modularnim sistemom so ohišja AX/VX primerna za različne aplikacije. Tridelna konstrukcija zagotavlja enostaven dostop.



Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | AX 2261.540 |
| Zasnova | IT stenska ohišja |
| Material | Stena in tečajji: jeklena pločevina, 1,5 mm Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm |
| Površinska obdelava | Prašno barvano |
| Barva | Stena in tečajji: RAL 7035 Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey) |
| Obseg dobave | Stenski del: plošča z uvodnicami, zaprta, zgornja in spodnja Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju ter dvema montažnima kotnikoma 482,6 mm (19"), spredaj, statična namestitvev Okrasna steklena vrata Srednji del ključavnice: 3 mm dvojna ključavnica Okrasna ključavnica za steklena vrata: varnostna ključavnica 3524 E Mini udoben ročaj |
| Enote | 15 U |

Features

| | |
|--|--|
| Mere | Širina: 600 mm Višina: 745 mm Globina: 473 mm |
| Globina namestitve | 420 mm |
| Odmiki | Širina odmika: 502 mm Višina odmika: 684 mm |
| Globinski tečajni del | 316 mm |
| Globina stenskega odseka | 135 mm |
| Število ključavnic | 1 |
| Nosilnost tečajnega dela (statična) | 750 N |
| Load capacity of wall section (static) | 250 N |
| Osnovni material | Sheet steel |
| Zaklepanje | Različica ključavnice: Mini udoben ročaj Vložek ključavnice: Varnostni vložek ključavnice št. 3524 E |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 36,75 kg |
| Bruto teža | 38,1 kg |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis izdelka | AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x745x473 mm, 15 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity |
