

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2262.155

## AX stensko ohišje, 3-delno

State: 28.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2262.155 - AX stensko ohišje, 3-delno With Blue e+ outlet filter

The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.



## Features

Št. Modela	AX 2262.155
Zasnova	IT stenska ohišja
Material	Stena in tečaji: jeklena pločevina, 1,5 mm Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	Stena in tečaji: RAL 7035 Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey)
Obseg dobave	Stenski del: plošča z uvodnicami, zaprta, zgornja in spodnja Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v srednjem in zadnjem okvirju ter dvema montažnima kotnikoma 482,6 mm (19"), spredaj, statična namestitvev Okrasna steklena vrata Okrasna ključavnica za steklena vrata: varnostna ključavnica 3524 E Srednji del ključavnice: 3 mm dvojna ključavnica 2 Blue e+ outlet filters 3238.300 (supplied loose) Udoben ročaj za ključavnice in 2-točkovno zaklepanje
Enote	21 U

# Features

Mere	Širina: 600 mm Višina: 1.012 mm Globina: 573 mm
Globina namestitve	520 mm
Odmiki	Širina odmika: 502 mm Višina odmika: 951 mm
Globinski tečajni del	416 mm
Globina stenskega odseka	135 mm
Število ključavnic	1
IK koda	IK08
Nosilnost tečajnega dela (statična)	750 N
Load capacity of wall section (static)	250 N
Osnovni material	Sheet steel
Zaklepanje	Različica ključavnice: Udoben ročaj in 2-točkovno zaklepanje Vložek ključavnice: Varnostni vložek ključavnice št. 3524 E
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
Carinska tarifna številka	94032080
Opis izdelka	AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x573 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity