


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2311.225

Distančníki

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2311.225 - Distančniki

Univerzalni montažni element za vse situacije, kjer je potrebna določena razdalja od montažne ravni.

Features

Št. Modela	SZ 2311.225
Opis izdelka	Univerzalni pritrdilni element za vse primere, kjer je potrebna distančna razdalja do montažne površine.
Tehnični podatki	S samoreznim navojem za luknje premera 4,5 mm
Material	Šestkotno jeklo (SW8)
Površinska obdelava	Pocinkano
Dolžina	25 mm
Navodila za sestavljanje	Na zadnjo stran se lahko s kovinskimi vijaki 5,5 x 13 pritrdijo zgornje/prečne tirnice, pokrovi za zaščito kontaktov, obrobne plošče glavnih stikal, kabske objemke itd.
Paketi	12 pc(s).
Neto teža	0,108 kg
Bruto teža	0,118 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73181535
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	SZ Spacer, L: 25 mm