


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2311.225

Distančníki

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2311.225 - Distančniki

Univerzalni montažni element za vse situacije, kjer je potrebna določena razdalja od montažne ravni.

Features

| | |
|-----------------------------------|--|
| Št. Modela | SZ 2311.225 |
| Opis izdelka | Univerzalni pritrdilni element za vse primere, kjer je potrebna distančna razdalja do montažne površine. |
| Tehnični podatki | S samoreznim navojem za luknje premera 4,5 mm |
| Material | Šestkotno jeklo (SW8) |
| Površinska obdelava | Pocinkano |
| Dolžina | 25 mm |
| Navodila za sestavljanje | Na zadnjo stran se lahko s kovinskimi vijaki 5,5 x 13 pritrdijo zgornje/prečne tirnice, pokrovi za zaščito kontaktov, obrobne plošče glavnih stikal, kabelske objemke itd. |
| Paketi | 12 pc(s). |
| Neto teža | 0,108 kg |
| Bruto teža | 0,118 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 0,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 73181535 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Opis izdelka | SZ Spacer, L: 25 mm |