

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2370.551

Komponenta utripajoče LED luči

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2370.551 - Komponenta utripajoče LED luči za signalni steber, modularno

S 360° oddajanjem signala zahvaljujoč optimizirani tehnologiji prizme.

Features

Št. Modela	SG 2370.551
Zasnova	Komponenta utripajoče LED luči
Prednosti	Enostavna montaža in kontakt z bajonetnim pritrdilnim elementom. S 360° prenosom signala z optimiziranim sistemom prizem Konfiguracija do petih komponent z enako napetostjo. Komponente so na voljo v različnih barvah in napetostih.
Način delovanja	Možna je modularna zasnova s priključki, optičnimi in akustičnimi komponentami ter označevalno ploščo
Material	Ohišje iz poliamida Pokrovček: prozoren polikarbonat
Barva	Rdeča
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 65 if a cover or acoustic component is fitted at the top
Nazivna delovna napetost	230 V
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,073 kg
Bruto teža	0,075 kg
Carinska tarifna številka	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Opis izdelka	SG LED flashing light component, red

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity