

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2372.102**

**Signalni steber s 3-smerno LED  
lučjo**

State: 2.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.102 - Signalni steber s 3-smerno LED lučjo

Rittal ponuja prilagodljivo ponudbo signalnih stebrov za takojšnje zaznavanje napak in obratovalnih stanj v strojih in avtomatiziranih procesih. Če zadostujejo tri standardne signalne barve, je idealen sistem s tremi LED diodami, pripravljen za priklop in uporabo.

## Features

Št. Modela	SG 2372.102
Zasnova	za stensko/talno namestitev
Prednosti	Popolna rešitev, pripravljena za priklop Izjemno dolga življenjska doba LED diod (največ 100.000 ur, zato ne potrebujejo vzdrževanja) Minimalni stroški montaže in skladiščenja
Tehnični podatki	3-stopenjska, rdeča, rumena, zelena Kot prenosa: 3 x 120°
Kabelske uvodnice	Min. premer kabla: 3 mm Maks. premer kabla: 6,5 mm
Vrsta električne povezave	Screwless spring terminals
Luči	LEDs
Mere	Višina: 211,5 mm
Delovno temperaturno območje	-20 °C...50 °C
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 65
Nazivna delovna napetost	24 V
Navoj	M12 x 1.5
Opomba	The signal pillar is comprised of items 2372001, 2372021, 2372011 and 2368002
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,25 kg
Bruto teža	0,309 kg
Carinska tarifna številka	85318070

# Features

---

ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230
Opis izdelka	SG signal pillar, LED compact for wall mounting

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------