

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2376.000

Akustična komponenta

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2376.000 - Akustična komponenta za signalni steber, modularno

To indicate warnings or malfunctions.

Features

Št. Modela	SG 2376.000
Zasnova	Neprekinjen ton ali pulzni signal, 85 dB, največ 25 mA
Prednosti	Enostavna montaža in kontakt z bajonetnim pritrdilnim elementom.
Aplikacije	Namestitev samo na zgornji konec optičnih komponent ali neposredno na priključno komponento.
Način delovanja	Možna je modularna postavitve s priključki, optičnimi in akustičnimi komponentami, žarnicami z žarilno nitko in napisno ploščo
Material	Ohišje iz poliamida
Barva	Črna
Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami	2500 V AC
Nazivna izolacijska napetost	250 V AC
Nazivna delovna napetost	24 V (AC/DC)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,09 kg
Bruto teža	0,112 kg
Carinska tarifna številka	85311095
ECLASS 8.0	27371237
Opis izdelka	SG Acoustic component, for signal pillar, modular, 24 V AC/DC, 85 dB, max. 25 mA

Approvals

Approvals

UR