


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2383.030

TFT držalo

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2383.030 - TFT držalo

Primerno za montažo TFT enot na nosilce ohišja CP-S, CP-L in na navpično nosilno roko z navpičnimi tečaji za ohišje.



Features

Št. Modela	SM 2383.030
Opis izdelka	Primerno za montažo TFT zaslonov z VESA 75/100. Prilagoditev do 21" za montažo CP 40 (6501.070), CP 60 za priključek nosilne roke 120 x 65 mm (6206.360), navpična nosilna roka z naklonskim adapterjem +100°/-60° (6206.460).
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 7024
Mere	Širina: 477 mm Višina: 372 mm Globina: 110,5 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,033 kg
Bruto teža	3,233 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	12,2 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	SM TFT holder, for TFTs up to 21", WHD: 477x372x110.5 mm