


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.050

Tirnica

State: 7.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.050 - Tirnica za EMC oklop in razbremenitev napetosti

Kombinirana tirnica za razbremenitev nateznih sil in vzpostavitev EMC kontaktov vstavljenih kablov.



Features

Št. Modela	SZ 2388.050
Zasnova	C profil za namestitev kabljskih sponk Izrezi v obliki črke T z razmakom 40 mm za vpenjanje kablov s kabljskimi vezicami
Opis izdelka	Kombinirana tirnica za razbremenitev nateznih sil in EMC kontaktiranje vstavljenih kablov.
Prednosti	Dodatni stik na levi ali desni strani tirnice prek obstoječih lukenj (premer 9 mm) Pripravljeno za montažo EMC oklopnih nosilcev brez orodja
Material	Ekstrudirani aluminijasti profil
Površinska obdelava	Pasivirano brez kroma
Obseg dobave	1 tirnica 2 pritrdilna nosilca Sestavni deli
Dolžina	953 mm
Možnosti namestitve	na vodoravnem/navpičnem delu ohišja lahko se namesti na montažno ploščo tudi brez nosilnega nosilca
Primerno za	Vrsta ohišja: VX TS Širina: = 1.000 mm

Features

Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,76 kg
Bruto teža	0,84 kg
Carinska tarifna številka	76042990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	SZ Rail, for EMC rail and stain relief, for W: 1000 mm