

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.100 EMC zaštitni nosilec

State: 10.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.100 - EMC zaščitni nosilec

Hitra namestitev brez orodja: Nosilec EMC zaščite pritisnite ob kabelski oklop in ga pritrdite na tirnico, spremembe premera se v celoti izravnavajo z vzmetjo.

Features

Št. Modela	SZ 2388.100
Opis izdelka	Hitra namestitev brez orodja: pritisnite EMC zaščitni nosilec ob oklop kabla in ga pritrdite na tirnico. Spremembe premera se v celoti izravnavajo z vzmetjo EMC zaščitnega nosilca.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Premer oklopa (min.)	3 - 10 mm
Paketi	10 pc(s).
Neto teža	0,11 kg
Bruto teža	0,123 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002020
ETIM 8	EC002020
ECLASS 8.0	27141150
Opis izdelka	SZ EMC shielding bracket, for cable diameter 3-10 mm