

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2412.325

Ozemljitvena pletenica

State: 14.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2412.325 - Ozemljitvena pletenica

Pocinkan baker v različnih dolžinah in prerezih z vtisnjenimi kontaktnimi tulci. Ozemljitveni trakovi preprečujejo učinek premika toka pri visokih frekvencah, prilagodljive možnosti priklopa.



Features

Št. Modela	SZ 2412.325
Opis izdelka	Ozemljitvene elektrode iz pločevinastega bakra, na voljo v različnih dolžinah in prerezih s stisnjenimi kontaktnimi tulci. Te elektrode preprečujejo učinek premika toka pri visokih frekvencah in ponujajo zelo prilagodljive možnosti priključitve.
Prečni prerez	25 mm ²
Priključek	M8 – M8
Opomba	Upoštevajte navodila za montažo ali brošuro z ozemljitvenimi vodniki za ustrezno ohišje ali sistem ohišja.
Mere	Dolžina: 300 mm
Paketi	10 pc(s).
Neto teža	0,75 kg
Bruto teža	0,788 kg
Carinska tarifna številka	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Opis izdelka	SZ Earthing strap, size: M8, for diameter 25 mm ²

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)