

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2433.510

Stenski montažni nosilec

State: 7.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2433.510 - Stenski montažni nosilec za AX nerjavno jeklo, KX nerjavno jeklo

Za namestitev AX in KX ohišij iz nerjavnega jekla.

Features

Št. Modela	SZ 2433.510
Prednosti	Stenski nosilec enostavno obesite na vijak na steni Različni položaji montaže omogočajo prilagoditev stenskega nosilca razmeram na lokaciji Po potrebi se lahko nosilec zaključi z okrasnim pokrovčkom
Material	Nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Obseg dobave	Stenski montažni nosilec Pokrovček Sestavni deli
Razdalja od stene	20 mm
Opomba	Ohišja iz nerjavnega jekla nimajo izvrtanih lukenj za pritrditev na steno zaradi ohranjanja razreda zaščite in higiene.
Primerno za	Vrsta ohišja: AX stainless steel KX stainless steel
Tipska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	0,4 kg
Bruto teža	0,428 kg
Carinska tarifna številka	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625

Features

ECLASS 8.0

27189234

Opis izdelka

SZ Wall mounting bracket, for AX and KX, stainless steel 1.4404,
wall distance: 20 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA