

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2475.010 Zaščitna streha

State: 7.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2475.010 - Zaščitna streha za AX

Nagnjena zaščitna streha zanesljivo ščiti ohišje pred stoječo vlago in drugo umazanijo od zgoraj.



## Features

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Št. Modela            | AX 2475.010   |
| Opis izdelka          | Zaščitna streha s svojo poševno zasnovo zanesljivo ščiti ohišje pred stoječo vodo in drugimi onesnaževalci od zgoraj. |
| Material              | Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)  |
| Površinska obdelava   | Brušeno, zrnatost 240   |
| Obseg dobave          | Sestavni deli   |
| Možnosti namestitve   | Za dinamične obremenitve se lahko pritrdi tudi z vijaki   |
| Mere                  | Višina: 43 mm   |
| Tipna ocena po UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12   |
| Primerno za           | Vrsta ohišja: AX<br>Širina: = 800 mm<br>Globina: = 300 mm   |
| Paketi                | 1 pc(s).  |
| Neto teža             | 3,56 kg   |

# Features

---

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Bruto teža                | 4,02 kg   |
| Carinska tarifna številka | 94039910  |
| ETIM 9                    | EC000744  |
| ETIM 8                    | EC000744  |
| ECLASS 8.0                | 27182405  |
| Opis izdelka              | AX Protective roof, for WD: 800x300 mm, stainless steel |

# Approvals

---

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|