

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.220

**Razširitev vmesnika s stenskim
priključkom**

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.220 - Razširitev vmesnika s stenskim priključkom

Za razširitev notranjih vmesnikov ohišja – npr. iz industrijskih računalnikov in stikal – na zunanjo stran ohišja.

Features

Št. Modela	SZ 2482.220
Zasnova	Stenski USB 2.0 priključek tipa A na notranjem priključku tipa A
Opis izdelka	Za razširitev notranjih vmesnikov, npr. industrijskih računalnikov in stikal, na zunanjo stran ohišja. Stenski priključek zahteva samo toliko prostora kot tipka.
Prednosti	Hiter dostop za vzdrževalna dela Ohranjen razred zaščite Matica samodejno zareže v lakiran premaz in s tem ustvari prevodno povezavo. Zaščitni pokrovček
Material	Ohišje: medenina Pokrov: aluminij Tesnilo: poliamid
Površinska obdelava	Ohišje: nikljano Pokrov: naravno eloksirano.
Dolžina	1 m
Mere	Dolžina: 1 m
Za debelino stene (maks.)	1 - 6 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP67 with sealed protective cap
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,095 kg
Bruto teža	0,107 kg
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001408
ETIM 8	EC001408

Features

ECLASS 8.0

19059205

Opis izdelka

SZ Interface extension, with wallconnection, USB, L: 1000 mm