

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2482.700**

**Razširitev vmesnika s stenskim  
priključkom**

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2482.700 - Razširitev vmesnika s stenskim priključkom

Za razširitev notranjih vmesnikov ohišja – npr. iz industrijskih računalnikov in stikal – na zunanjo stran ohišja.

## Features

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Št. Modela                      | SZ 2482.700   |
| Zasnova                         | Stenska vtičnica RJ45 na notranjem priključku   |
| Opis izdelka                    | Za razširitev notranjih vmesnikov, npr. industrijskih računalnikov in stikal, na zunanjo stran ohišja. Stenski priključek zahteva samo toliko prostora kot tipka. |
| Prednosti                       | Hiter dostop za vzdrževalna dela<br>Ohranjen razred zaščite<br>Matica samodejno zareže v lakiran premaz in s tem ustvari prevodno povezavo.<br>Zaščitni pokrovček |
| Material                        | Ohišje: medenina<br>Pokrov: aluminij<br>Tesnilo: poliamid   |
| Površinska obdelava             | Ohišje: nikljano<br>Pokrov: naravno eloksirano.   |
| Dolžina                         | 0,5 m   |
| Mere                            | Dolžina: 0,5 m  |
| Za debelino stene (maks.)       | 1 - 6 mm  |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP67 with sealed protective cap   |
| Paketi                          | 1 pc(s).  |
| Neto teža                       | 0,07 kg   |
| Bruto teža                      | 0,077 kg  |
| Carinska tarifna številka       | 85444290  |
| ETIM 9                          | EC001408  |
| ETIM 8                          | EC001408  |

# Features

---

ECLASS 8.0

19059205

---

Opis izdelka

SZ Interface extension, with wallconnection, RJ 45, L: 500 mm