

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.320 LED systemska luč

State: 24.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.320 - LED sistemska luč

LED sistemska luč – prvi izbor za ohišja! Visoko inovativna LED tehnologija za še več svetlobe tudi v zadnjem kotičku.



Features

| | |
|-------------------|---|
| Št. Modela | SZ 2500.320 |
| Zasnova | Z detektorjem gibanja |
| Prednosti | Optimalna osvetlitev celotnega prostora Po izbiri s sponko, vijakom in magnetno pritrditvijo Konfiguracija za vsako uporabo |
| Zasnova | Senzor gibanja 90° vrtljiv konektor Nastavljiva smer svetlobe Nastavljiva porazdelitev svetlobe |
| Material | Ohišje luči: ekstrudiran aluminij Pokrov luči: polikarbonat Stranski del luči: PC-ABS |
| Barva | Ohišje: RAL 7016 |
| Obseg dobave | Montažni vijaki |
| Poraba energije | 13 W |
| Možnosti priklopa | Infeed, 2-pole Through-wiring, 2-pole |
| Motion detector | Yes |

Features

| | |
|---------------------------------|--|
| Razred zaščite | III (SELV) |
| Luči – vrsta namestitve | Screw-fastening Clip attachment Magnetic attachment (accessory) |
| Možnosti namestitve | Neposredno na del ohišja z razmakom 25 mm |
| Svetlobni tok | 1.200 lm |
| Svetla barva | 4000 K (nevtrarno bela) |
| Opomba | Priključne dodatke je treba naročiti posebej |
| Mere | Širina: 437 mm Višina: 85 mm Globina: 37 mm |
| Delovno temperaturno območje | -20 °C...55 °C |
| Nazivna delovna napetost | 24 V - 56 V (DC) |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 20 |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 0,488 kg |
| Bruto teža | 0,65 kg |
| Carinska tarifna številka | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Opis izdelka | SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor |

Approvals

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Approvals | 30 - KC Korea UL + C-UL (listed) |
|-----------|-------------------------------------|

Approvals

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK